

Abziehlack transparent

Beschreibung

Glasklarer, transparenter Abziehlack auf Wasserbasis. Entwickelt als Schutzlage für Fenster und Leuchten von Lackierkabinen gegen Verschmutzung durch Overspray.

Der Abziehlack formt einen glasklaren, transparenten Film und kann mit anhaftendem Overspray und anderer Verschmutzung vom Untergrund abgezogen werden.

Abziehlack transparent ist vor allem auf Stellen zu verwenden wo die zu schützende Oberfläche empfindlich auf Lösemittel reagiert.

Lösungsmitteln kann die Emulsion eindicken und vorzeitig trocknen.

Der Untergrund muss bei der ersten Anwendung FETTFREI sein.

Nachdem der Abziehlack aufgetragen wurde, müssen die verwendeten Geräte direkt und gut mit Wasser gereinigt werden.

Beim Verschütten von Abziehlack, den Film antrocknen lassen und später vom Untergrund als Folie entfernen.

Die Abziehbarkeit wird durch die Schichtdicke beeinflusst. Dünne Lagen (< 80µ) sind schwer zu entfernen.

Eigenschaften

Eigenschaft	Einheit	Wert
Verbrauch	L/m ²	0,2 – 0,3
Trockenzeit*	Min.	ca. 30
Temperaturbeständig	°C	85

*bei 25 – 30 °C

Vorteile

- schnelltrocknend
- wasserverdünnbar
- Auftragen mit Becherpistole oder Airlessanlage
- einfach zu entfernen
- transparente/glasklare Oberfläche
- hoher Feststoffgehalt
- umweltfreundlich bei Anwendung und Lagerung
- Hitzebeständig bis 85 °C
- keine organischen Lösungsmittel

Empfehlung vor Gebrauch

Bevor man mit der Verarbeitung beginnt, muss die Becherpistole bzw. Airlessanlage gut mit Wasser gespült werden. Bei eventuellen Resten von

Anwendung

- Spritzpistole: Becherpistole
- Düse: 1,5 – 1,8 mm
- Materialdruck: 3 – 5 bar
- Schichtdicke: ca. 150 - 200 µ nass
- Spritzgang: 1 x Kreuzgang nass in nass
- Verbrauch: 3 - 5 m² pro Liter
- Verdünnung: 5 – 10 % mit Wasser
- Folgeschicht: nach ca. 1 – 2 Stunden

Der Abziehlack hat einen Festpartikelgehalt von ca. 55%. Aufgrund seiner Thixotropie muss der Abziehlack vor Gebrauch gut umgerührt werden, um die eventuell abgesenkten schwereren Bestandteile zu homogenisieren.

Während der Anwendung das Gebinde gut abdecken, damit das Material nicht austrocknet und einen Film auf der Oberfläche bildet.

Die Umgebungsluft muss trocken sein.

Nur völlig ausgehärteter Lack kann neu lackiert werden (nach ca. 1 - 2 Stunden).

Um den Lack problemlos zu entfernen, muss sich ein trockener Film gebildet haben und der Lack deckend aufgetragen werden.

Lieferform

Lieferbar in 5 Liter Kanister und 10 Liter Eimer.

Lagerung

Gegen Frost schützen. 6 Monate bei -5 bis +30 °C in einem trocknen Raum lagerfähig.

Entsorgung

Verschmutzter Film mit Lackresten muss nach den regionalen Vorschriften als chemischer Abfall gesehen und als solcher behandelt werden.

Sicherheit

Abziehlack transparent umfasst keine schädlichen Stoffe. Aufgrund von möglichem Feinstaub ist eine Feinstaubmaske mit Sicherheitsklasse P2-SL oder P3-SL zu tragen.

Zum Schutz der Hände ist ein einfacher Latex Handschuhe ausreichend.

Der Spritznebel haftet an gewöhnlicher Kleidung.

Hersteller



Wiltec B.V.

Alle Ergebnisse wurden anhand von Tests im Labor erstellt.

Allerdings tragen wir keinerlei Verantwortung der mit unserem Produkt gefertigten Teile, wenn die angegebenen Einsatzbedingungen nicht eingehalten werden. Es ist zwingend notwendig, dass der Benutzer dafür sorgen, dass seine Anwendung und seine Prozesse für die Verwendung dieses Produktes angemessen sind. Wir erklären hiermit die Konformität unserer Produkte mit den oben genannten Spezifikationen. Wir können nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch den Missbrauch oder die Benutzung des Produkts für eine nicht geeignete Anwendung, entstehen.